

# KERN SW 2000

Professionelles Schallpegelmessgerät der Premium-Klasse

# KERN®



## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	350 x 280 x 90 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	1,300 kg
Poids net:	700 g
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	300 x 80 x 36 mm
Matériel carter:	Plastique

## Système de mesure

Lecture [d]:	0,100 db
Plage de mesure [Max]:	136 db
Unités de mesure:	dB

## Fonctions

Fonction Data Hold:	oui
Fonction de valeur limite:	oui
Fonction Peak:	oui
Signal visuel prêt:	oui

## Conditions d'environnement

Température d'utilisation maximale:	50 °C
Température d'utilisation minimale:	-10 °C

## Alimentation en énergie

Durée de service:	10 h
n/a:	EURO

n/a: Bloc d'alimentation externe

## Alimentation en énergie

Tension d'entrée:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz
-------------------	--------------------------

## Catégorie

Catégorie:	Appareils de mesure du niveau sonore
Product Group:	Sonomètre