

KERN HO2K

Premium UCI Härteprüfgerät für Rockwell, Brinell und Vickers



Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	395 x 315 x 140 mm
Livraison:	24 h
n/a:	3481
Poids brut:	5 kg
Poids net:	500 g
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions totales (LxPxH):	160 x 83 x 28 mm
Matériel carter:	métal

Système de mesure

Unités de mesure:	HB HL HRB HRC HV MPa
-------------------	----------------------

Fonctions

Établissement de la moyenne:	oui
Fonction de valeur limite:	oui
Fonction statistique:	oui
Signal visuel prêt:	oui
Teste dans toutes les directions de contrôle, 360°:	oui

Conditions d'environnement

Température ambiante minimale:	-10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en énergie

Durée de fonction:	6 h
n/a:	EURO
Temps de charge:	8 h
Tension d'entrée:	110 - 240 V

Prestation

Certificat d'étalonnage ISO:	961-270
------------------------------	---------

Catégorie

Catégorie:	Appareils de mesure la dureté
------------	-------------------------------