

KERN HDD100-1.

Professionelles Shore Härteprüfgerät

KERN[®]



Construction

Dimensions totales (LxPxH):	162 x 65 x 38 mm
Matériel carter:	Plastique

Système de mesure

Lecture:	0,100
Plage de mesure (Max):	100
Précision (du [Max]):	1 %
Unités de mesure:	Shore D

Fonctions

Établissement de la moyenne:	oui
Fonction Data Hold:	oui
Fonction Peak:	oui

Conditions d'environnement

Température ambiante minimale:	0 °C
Température d'utilisation maximale:	50 °C

Catégorie

Catégorie:	Appareils de mesure la dureté
------------	-------------------------------

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	250 x 210 x 53 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	820 g
Poids net:	173 g
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis