

# KERN HDA 100-1.

Professionelles Shore Härteprüfgerät

**KERN**<sup>®</sup>



## Construction

Dimensions totales (LxPxH):	162 x 65 x 38 mm
Matériel carter:	Plastique

## Système de mesure

Lecture:	0,100
Plage de mesure (Max):	100
Précision (du [Max]):	1 %
Unités de mesure:	Shore A

## Fonctions

Établissement de la moyenne:	oui
Fonction Data Hold:	oui
Fonction Peak:	oui

## Conditions d'environnement

Température ambiante minimale:	0 °C
Température d'utilisation maximale:	50 °C

## Catégorie

Catégorie:	Appareils de mesure la dureté
------------	-------------------------------

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	250 x 200 x 50 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	820 g
Poids net:	173 g
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis