

Données de commande

6SL3203-0BE17-7BA0



Image semblable

Numéro ordre du client :

Numéro de commande :

Numéro d'offre :

Remarque :

N° Position :

Numéro de soumission :

Projet :

Caractéristiques assignées

Entrée

| | |
|------------------|---------------|
| Nombre de phases | 3 CA |
| Tension réseau | 380 ... 480 V |

Sortie

| | |
|-----------------|--------|
| Courant assigné | 11,4 A |
|-----------------|--------|

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|----------------------|---------------------|
| Largeur | 73,0 mm |
| Hauteur | 202,0 mm |
| Profondeur | 65,0 mm |
| Indice de protection | IP20 / UL open type |
| Poids net | 1,8 kg |

Raccordements

Côté réseau

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Exécution | borne à vis |
| Sections raccordables | 1,0 ... 2,5 mm ² |

Côté charge

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Exécution | câble blindé |
| Sections raccordables | 1,50 mm ² |
| Longueur de câble | 0,45 m |

Borne PE

| | |
|-----------|--------------------------------|
| Exécution | Sur l'enveloppe par goujons M5 |
|-----------|--------------------------------|