

Anschlusskabel PN für Mobile Panels (PROFINET), Länge 15m



Abbildung ähnlich

| Allgemeine Informationen                            |   |
|---|---|
| Produkttyp-Bezeichnung                              | Anschlussleitung PN   |
| Versorgungsspannung                                 |   |
| Nennwert (DC)                                       | 24 V  |
| Schutzart und Schutzklasse                          |   |
| IP (frontseitig)                                    | IP65  |
| IP (rückseitig)                                     | IP65  |
| Normen, Zulassungen, Zertifikate                    |   |
| CE-Kennzeichen                                      | Ja  |
| geeignet für Sicherheitsfunktionen                  | Ja; z. B. Not-Stopp, Zustimmungtaste  |
| Umgebungsbedingungen                                |   |
| Umgebungstemperatur im Betrieb                      |   |
| • min.  | 0 °C  |
| • max.  | 55 °C   |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport          |   |
| • min.  | -40 °C  |
| • max.  | 70 °C   |
| Relative Luftfeuchte                                |   |
| • Betrieb, max.                                     | 85 %  |
| Leitungen   |   |
| Leitungslänge                                       | 15 m  |
| kleinster Biegeradius                               | 45 mm   |
| Farbe des Kabelmantels                              | grün  |
| Ölbeständigkeit Aussenmantel                        | Ja; Hydrolysebeständig und ölbeständig gem. VDE 0472 Teil 803/B, sowie gegen handelsübliche Schmier- und Hydrauliköle |
| Beständigkeit gegen MEK, Xylol, Toluol, Isopropanol | Ja  |
| Mechanik/Material                                   |   |
| Material des Kabelmantels                           | Spezial-PUR, flammwidrig gem. VDE 0472 Teil 804 Prüfmart B, Shore A 88 Flammhemmend UR Style 20963                    |
| Maße  |   |
| Dicke   | 9 mm  |
| Lieferumfang  |   |
| Liefermenge in Stück                                | 1   |
| Sonstiges   |   |
| Handelsware   | Nein  |
| Hersteller-Name                                     | SIEMENS AG  |
| Hersteller-Adresse                                  | Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland   |
| Hersteller-Kontakt                                  | simatic_hmi_panel_helpdesk.i-ia@siemens.com   |

Nutzbar in folgenden Produkten

- Produkt 1
- Produkt 2
- Produkt 3
- Produkt 4
- Produkt 5

[6AV6645-0CA01-0AX0](#)

[6AV6645-0CB01-0AX0](#)

[6AV6645-0CB01-0AX0](#)

6AV6645-0A\*

[6AV6645-0BE02-0AX0](#)

**letzte Änderung:**

29.05.2021 