



Netzgerät für Dauerbelastung Primär 85..265V AC, 85..300V DC Sekundär DC 24V +-5% Baubr. 2TE Kurzschluss- und Überlastschutz

Ausführung	
Produkt-Markenname	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Netzgerät
Ausführung des Transformators	Netztrafo
Allgemeine technische Daten	
abgegebene Wirkleistung / maximal	8,4 W
Spannung	
Eingangsspannung	265 V
Ausgangsspannung	
• _1 / Bemessungswert	24 V
• _2 / Bemessungswert	0 V
• _3 / Bemessungswert	0 V
Strom	
Ausgangsstrom	
• maximal	0,35 A
• _1 / Bemessungswert	0,35 A
• _2 / Bemessungswert	0 A
• _3 / Bemessungswert	0 A
Eignung	
Eignung zur Integration	
• Aufputzinstallation	Nein
• Unterputzinstallation	Nein
Produktdetails	
Produktbestandteil / Schalter	Nein
Produktfunktion	
Produktfunktion / Thermoschutz	Ja
Eingänge Ausgänge	
Eigenschaft des Ausgangs / kurzschlussfest	Ja
Mechanischer Aufbau	
Höhe	64 mm
Breite	36 mm
Länge	90 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	2
Befestigungsart / Reiheneinbau	Ja
allgemeine Produktzulassung	Sonstige

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=4AC2402>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/4AC2402>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AC2402

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>





