



Einlegeschilder zur Selbstbeschriftung, für Leuchtmelder und Leuchtdrucktaster der EXT. UNITS FÜR 16:9 PRO GERÄTE. FARBLOS, 4 BOGEN A4, 216 ETIKETTEN, ZUM BEDRUCKEN (VORLAGE FÜR BESCHRIFTUNG ZUM DOWNLOAD VERFÜGBAR)

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Einlegeschilder
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-20 °C
• max.	60 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	3 500 m
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	90 %
• Kondensation zulässig	Nein
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1
• Anzahl Folien je Bogen	54; 54 vorperforierte Einlegeschilder pro Bogen
• Teile pro Stück	4; 4 Bögen
enthaltene Komponenten	4x DIN A4 vorperforierter Bogen, Montageanleitung
Sonstiges	
bedruckbar mit Laser-Drucker	Ja; Word Vorlage für die Beschriftung in SIOS verfügbar
Zielgeräte	Geeignet für Extension Units der 16:9 HMI/IPC PRO Geräte (Handbuch beachten)
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV7674-1LA31-0AA0
• Produkt 2	6AV7674-1LA41-0AA0
• Produkt 3	6AV7674-1LA51-0AA0
• Produkt 4	6AV7674-1LA61-0AA0
• Produkt 5	6AV7674-1LA32-0AA0
• Produkt 6	6AV7674-1LA42-0AA0
• Produkt 7	6AV7674-1LA52-0AA0
• Produkt 8	6AV7674-1LA62-0AA0

letzte Änderung:

15.02.2021