

Zubehör Leuchte LED 025 DC-Anschlussleitung 16AWG m. Buchse und Stecker, UL



| Ausführung | |
|--|--|
| Produkt-Markename | SIVACON |
| Produkt-Bezeichnung | DC-Mantelleitung zum Kaskadieren |
| Ausführung des Produkts | AWG 16 mit Buchse |
| Art des Leuchtmittels | LED |
| Schutzart und Schutzklasse | |
| Schutzart IP | IP20 |
| Produktdetails | |
| Produktbestandteil | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ein-/Ausschalter • Lichtsensor • Steckdose | <ul style="list-style-type: none"> Nein Nein Nein |
| Produkteigenschaft / magnethaftend | Nein |
| Anschlüsse | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Durchgangsverdrahtung | Steckverbindung |
| Mechanischer Aufbau | |
| Material | Kunststoff |
| Approbationen Zertifikate | |
| Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2 | E |
| allgemeine Produktzulassung | Sonstige |



[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=8MR2210-4C>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR2210-4C>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8MR2210-4C

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



