



Kompensator für Fernschalter 5TT41.. für Glimmlampenstrom 20mA

Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Fernschalter
Ausführung des Produkts	Kompensator
Ausführung des Stromstoßschalters	sonstige
Spannung	
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC
Ausführung der Dauerspannungssicherung	Ja
Versorgungsspannung	250 V
Versorgungsspannung	
Versorgungsspannung / minimal	250 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20, mit angeschlossenen Leitern
Schaltvermögen	
Schaltvermögen Strom	16 A
• bei cos phi 0,6	
Steuerstromkreis	
Steuerspannungsfrequenz	50 Hz
• _1 / Anfangswert	
• _1 / Endwert	50 Hz
Anzahl	
Anzahl der Klemmen	2
Anschlüsse	
anschließbarer Leiterquerschnitt / bei flexiblem Leiter / mit Aderendbearbeitung	1 mm ² 6 mm ²
• minimal	
• maximal	6 mm ²
anschließbarer Leiterquerschnitt / bei starrem Leiter	1,5 mm ² 6 mm ²
• minimal	
• maximal	6 mm ²
Mechanischer Aufbau	
Einbauhöhe	90 mm
Einbautiefe	70 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	1
Befestigungsart	DIN-Schiene
Einbaulage	beliebig
Nettogewicht	73 g
Umgebungsbedingungen	

Umgebungstemperatur / während Betrieb

- minimal
- maximal

-10 °C
40 °C

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung

Sonstige

[Bestätigungen](#)

[Sonstige](#)

EAC

[UK-Konformitätserklärung](#)

CE
EG-Konf.

[Bestätigungen](#)

Sonstige

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TT4920>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TT4920>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT4920

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



