

Dachlüfter, Ausschnitt: B: 292 mm, H: 292 mm, RAL 7035, IP54, Luftstrom: 840 m<sup>3</sup>/h, Ue DC: 24 V



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Dachlüfter
Art der Lüftung	Entlüftung
Ausführung des Lüfters / Einschublüfter	Nein
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein
Allgemeine technische Daten	
A-bewerteter Schalleistungspegel / maximal	66 dB
aufgenommene Wirkleistung / Nennwert	105 W
Ausschnittbreite	292 mm
Ausschnitthöhe	292 mm
Betriebsdauer	40 000 h
Läuferdrehzahl / bei 50 Hz / Bemessungswert	2 750 1/min
Läuferdrehzahl / bei 60 Hz / Bemessungswert	2 750 1/min
Spannungsart / der Betriebsspannung	DC
Betriebsspannung	
• bei DC / Bemessungswert	24 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP54
Strom	
aufgenommener Strom	
• minimal	5 A
• maximal	5 A
Erscheinungsbild	
Farbe	lichtgrau
Produktdetails	
Produktbestandteil / Lüfter	Ja
Anzahl	
Anzahl der Ventilatoren	1
Mechanischer Aufbau	
Höhe	361 mm
Breite	361 mm
Tiefe	203 mm
Einbauort	Dach
Befestigungsart	Schnappbefestigung
Befestigungsart	
• 19-Zoll Einbau	Nein
• Wandmontage	Nein

Nettogewicht	5,75 kg
Material	Kunststoff
Umgebungstemperatur / während Betrieb	
• minimal	-10 °C
• maximal	55 °C

### Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2	E
--	---

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Sonstige
-----------------------------	-----------------------	----------

[Bestätigungen](#)



[Sonstige](#)

### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR6402-5VL80>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6402-5VL80>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8MR6402-5VL80](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6402-5VL80)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



