



Abbildung ähnlich

Datenblatt für Bremswiderstand

Artikel-Nr. : JJY:023424020002

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Bemessungsleistung P_{DB}	1,85 kW
Bemessungsleistung, max.	37 kW

Allgemeine technische Daten

Widerstand	31 Ω
Zwischenkreisspannung, max.	1.260 V

Mechanische Daten

Schutzart	IP21
Nettogewicht	9,5 kg (20,94 lb)

Maße

Breite	220 mm (8,66 in)
Höhe	180 mm (7,09 in)
Tiefe	610 mm (24,02 in)

Normen

Normen-Konformität	CE / UL / CSA
--------------------	---------------

Anschlüsse

Leistungsanschluss

Ausführung	Leitung
Anschlussquerschnitt	16,0 mm ² (AWG 6)

Thermoschalter

Ausführung	Integriert
Anschlussquerschnitt	1,5 mm ² (AWG 16)

Umgebungsbedingungen

Kühlart	natürliche Konvektion
Umgebungstemperatur während Betrieb	-25 ... 40 °C (-13 ... 104 °F)