



Abbildung ähnlich

## Datenblatt für Bremswiderstand

Artikel-Nr. : JY:023434020002

Kunden-Auftrags-Nr. :  
 Siemens-Auftrags-Nr. :  
 Angebots-Nr. :  
 Bemerkung :

Item-Nr. :  
 Komm.-Nr. :  
 Projekt :

### Bemessungsdaten

Bemessungsleistung $P_{DB}$	2,75 kW
Bemessungsleistung, max.	55 kW

### Allgemeine technische Daten

Widerstand	21 $\Omega$
Zwischenkreisspannung, max.	1.260 V

### Mechanische Daten

Schutzart	IP21
Nettogewicht	13,5 kg (29,76 lb)

#### Maße

Breite	350 mm (13,78 in)
Höhe	180 mm (7,09 in)
Tiefe	630 mm (24,80 in)

### Normen

Normen-Konformität	CE / UL / CSA
--------------------	---------------

### Anschlüsse

Leistungsanschluss	
Ausführung	Leitung
Anschlussquerschnitt	16,0 mm <sup>2</sup> (AWG 6)

### Thermoschalter

Ausführung	Integriert
Anschlussquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 16)

### Umgebungsbedingungen

Kühlart	natürliche Konvektion
Umgebungstemperatur während Betrieb	-25 ... 40 °C (-13 ... 104 °F)