



S7-300 FRONTST.MIT EINZELADERN 5,0 M

Frontstecker f. SIMATIC S7-300 20pol. (6ES7392-1AJ00-0AA0) mit 20 Einzeladern 0,5 mm², Einzeladern H05V-K, Schraubversion VPE=5 Stück L = 5,0 m

Zielsystem	SIMATIC S7-300
Eignung zur Verwendung	Digitale I/O Baugruppen
Produkttyp-Bezeichnung	Flexibler Anschluß
Produkt-Bezeichnung	Frontstecker mit Einzelader
Produkteigenschaften, -funktionen, -bestandteile / allgemein / Überschrift	
Steckertyp	6ES7392-1AJ00-0AA0
Leitungslänge	5 m
Ausführung der Leitung	H05V-K
Material / des Kabelmantels der Anschlussleitung	PVC
Farbe / des Kabelmantels	blau
RAL-Farbnummer	RAL 5010
Außendurchmesser / des Kabelmantels	2,2 mm; des Seilverbundes
Leiterquerschnitt / Nennwert	0,5 mm ²
Kennzeichnung / der Ader	Durchnumeriert 1 bis 20 in weiss Adapterkontakt = Adernummer
Typ der Anschlussklemme	Schraubklemme
Anzahl der Kanäle	20
Polzahl	20; des Frontsteckers
Betriebsdaten / Überschrift	
Betriebsspannung / bei DC	
• Nennwert	24 V
• maximal	30 V
Dauerstrom / bei gleichzeitiger Belastung aller Adern / bei DC / maximal zulässig	1,5 A
Umgebungstemperatur	
• während Lagerung	-30 ... +70 °C
• während Betrieb	0 ... 60 °C
Allgemeine Daten / Überschrift	
Eignungsnachweis / cULus-Zulassung	Nein
Eignung zum Zusammenwirken	
• Eingangskarte SPS	Ja
• Ausgangskarte SPS	Ja
Eignung zur Verwendung	
• digitale Signalübertragung	Ja
• analoge Signalübertragung	Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• feldseitig	sonstige
• am Gehäuse	Schraubanschluss
Referenzkennzeichen / gemäß IEC 81346-2:2009	W
Nettogewicht	6,5 kg



