

Produkttyp-Bezeichnung

Produktbeschreibung

Split Connect M12 Outlet

M12 Outlet A-kodiert

PROFIBUS PA SplitConnect M12 Outlet; Einsatzelement zum Direktanschluss von PROFIBUS PA-Feldgeräten an das SplitConnect TAP über M12-Anschluss (Outlet drehbar) 1 Packung=5 Stück.



Übertragungsrate

Übertragungsrate

- bei PROFIBUS PA

31,25 kbit/s

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

- während Betrieb
- während Lagerung
- während Transport

-40 ... +85 °C

-40 ... +85 °C

-40 ... +85 °C

Schutzart IP

IP67

Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile / allgemein

Produkteigenschaft

- siliconfrei

Ja

Weitere Informationen / Internet-Links

Internet-Link

- zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool
- zur Webseite: Industrielle Kommunikation
- zur Webseite: Industry Mall
- zur Webseite: Information and Download Center
- zur Webseite: Bilddatenbank
- zur Webseite: CAx-Download-Manager
- zur Webseite: Industry Online Support

<http://www.siemens.com/tia-selection-tool>

<http://www.siemens.com/simatic-net>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

letzte Änderung:

30.06.2021 