Fiche de données

SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Les adaptateurs M8/M12 et M12/M8 permettent une prise en charge plus rapide de la taille de la prise.

Informations générales de commande

Type	SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P
Référence	1288000000
Version	Connecteur Y, M8 / M8
GTIN (EAN)	4050118079173
Cdt.	1 pièce(s)

SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	8 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Caractéristiques de raccordement

Sortie simple 1 - connecteur débrochable	Mâle M8	Sortie simple 2 - connecteur débrochable	Femelle M8
Couple de serrage	M8 : 0,5 Nm		

Caractéristiques générales

Codage	M8 = aucun	Courant nominal	4 A
Degré de pollution	3	Degré de protection	IP67
Diamètre extérieur du conducteur	-	Filetage du raccordement	M8 / M8
Plage de températures du coffret	-25...+85 °C	Raccordement du blindage	Non
Tension nominale	24 V		

Classifications

ETIM 6.0	EC002925	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-44-01-06	eClass 9.1	27-44-01-06

Agréments

Agréments	EAC
ROHS	Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN

Date de création 28 mai 2019 19:19:46 CEST

SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



