Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION

ANGABEN		Einheit	Wert und Genauigkeit
1. Name oder Handelsmarke des Lieferanten			IIYAMA CORPORATION
2. Modellkennung des Lieferanten			T1732MSC-B5AG
3. Energieeffizienzklasse bei StandardDynamikumfang (SDR)			E
4. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR)		W	11,9
5. Energieeffizienzklasse (HDR)			
6. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR)		W	
7. Leistungsaufnahme im Aus-Zustand		W	0,3
8. Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand		W	0,7
9. Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb		W	
10. Art des elektronischen Displays			Monitor
11. Seitenverhältnis			5 : 4
12. Bildschirmauflösung (Pixel)		Pixels	1280 x 1024
13. Bildschirmdiagonale		cm	43,2
14. Bildschirmdiagonale		inches	17
15. Sichtbare Bildschirmfläche		cm2	913,5
16. Verwendete Panel-Technologie			LED LCD
17. Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden			Nein
18. Spracherkennungssensor vorhanden			Nein
19. Anwesenheitssensor vorhanden			Nein
20. Bildwiederholfrequenz		Hz	60
21. Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (bis)			1.3.2032
22. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (bis)			1.3.2031
23. Mindestens garantierte Produktunterstützung (bis)			1.3.2031
24. Art der Stromversorgung (Netzteil):			Intern
¡ Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten)	Name der Norm		
	Eingangsspannung	V	
	Ausgangsspannung	V	
¡ i Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten)	Name der Norm		
	Benötigte Ausgangsspannung	V	
	Benötigte Stromstärke	A	
	Benötigte Stromfrequenz	Hz	