



Kit extender HDMI 2.0 sur fibre optique 300m, 10.2G

N° Art.: 38170

Description

- Transmet des signaux HDMI à des distances allant jusqu'à 300 m à l'aide d'une seule fibre optique (non incluse)
- Supporte des résolutions jusqu'à Ultra HD 4K 60Hz 4:2:0 8 bits, y compris 1080p 3D
- Bande passante totale de 10,2 Gbits/s sur une liaison double fibre optique
- Prise en charge des formats audio HDMI sans perte, y compris Dolby True HD et DTS-HD
- Garantie 2 ans

Facile à installer et à installer, l'Extender Lindy LC Fibre Optique HDMI est la solution la plus économique et de haute qualité sur le marché pour envoyer des signaux HDMI sur des distances incroyables. Alimenté par USB, il envoie des signaux HDMI sans compression ni dégradation jusqu'à 300m sur une fibre OM3 LC multimode duplex standard 50/125µm (non incluse).

Le système d'extension se compose de deux modules, un émetteur et un récepteur, qui sont connectés directement à la source HDMI et à l'écran. Les modules sont ensuite connectés entre eux à l'aide d'une fibre optique LC (non fournie).

Remarque : cet extender prend en charge DisplayPort 1.1 jusqu'à 4K30 / 3840x2160 @ 30Hz avec les adaptateurs Lindy No.41068 (côté source) et No.38146 (côté écran).

Détails techniques

Spécifications

- Interface AV : HDMI

- Norme: HDMI 2.0
- Bande passante prise en charge: 10.2 Gbit/s
- Distance maximale: 300m (984.24ft)
- Résolution maximale: 3840x2160@60Hz 4:2:0 8bit
- Prise en charge HDCP: Pass-through
- Pass Through EDID: Pass-through
- Audio pris en charge: Pass-through
- Ports audio dédiés: -
- Prise en charge IR: -
- Prise en charge CEC: -
- Interface série: -
- Protocole de transmission: -
- Média de transmission : 1 x LC Duplex (50/125µm)
- Classe laser (uniqu. fibre optique): 1
- Longueur d'onde (uniqu. Fibre optique): 850nm
- Chipset: -
- Fonctions spécifiques: Fonction de désactivation automatique du laser

Connectiques

- Entrées émetteur: HDMI (Mâle)
- Sorties émetteur: LC Duplex
- Entrées récepteur: LC Duplex
- Sorties récepteur: HDMI (Mâle)
- Ports bidirectionnels: -
- Alimentation: Prise USB Micro-B

Propriétés physiques

- Dimensions (LxlxH): 75x20x12mm (2.95x0.79x0.47in) par unité
- Matériau du boîtier: Métal
- Poids net: 0.048kg (0.11lb) par unité
- Température de fonctionnement: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
- Température de stockage: -10°C - 70°C (14°F - 158°F)
- Humidité relative: 10 - 75% RH (non condensée)
- Puissance: -
- Couleur: Noir

Divers

- Type d'emballage: Boite en carton
- Dimensions de l'emballage: 160x220x50mm (6.3x8.66x1.97in)
- Poids total: 0.2kg (0.44lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenu de l'emballage

- Emetteur
- Récepteur
- 2 x câble USB A/Micro-B
- Manuel Lindy

Informations commerciales

- No: 38170
- EAN: 4002888381703

© LINDY 2019