



Adaptateur USB Type-C™ vers HDMI, 4K/30Hz



Mode d'emploi
DA-70852

Caractéristiques du produit

L'adaptateur graphique USB Type-C™ 4K HDMI permet de connecter le téléviseur, le moniteur ou le projecteur à un appareil USB-C™. Dans ce cadre, la plus haute résolution possible est : UHD (4K/30 Hz). Il est compatible avec tous les systèmes d'exploitation : Windows®, Mac®, Google Chrome®. L'adaptateur est un accessoire indispensable, tant pour un usage privé, notamment pour la connexion de votre ordinateur portable à un téléviseur, que professionnel lors de présentations à l'aide d'un projecteur HDMI.

Caractéristiques

1. Puce : AG9310
2. Entrée USB 3.1 et sortie HDMI.
3. Débits de données de 5,4 Go/s (HBR2), 2,7 Go/s (HBR) et 1,62 Go/s.
4. Prend en charge les résolutions suivantes :
4Kx2K@24Hz, 25Hz, 30Hz ; 1080P@24Hz, 50Hz, 60Hz, 720P, 480P, 576i et 480i,
@50Hz et 60Hz

Contenu de l'emballage

1. Carte graphique HDMI 4K USB Type-C™
2. 1 x Notice d'emploi

Spécifications

Signal d'entrée/sortie	
Port de entrée	1 x USB3.1 Type-C Mâle
Port de sortie	1 x HDMI Femelle (HDMI 1.4)
Conditions environnementales	
Température de fonctionnement	0°C ~ +450°C
Humidité de fonctionnement	10% à 85% HR (sans condensation)
Température de stockage	-100°C ~ +800°C
Humidité de stockage	5% à 90% HR (sans condensation)
Alimentation requise	Alimentation par bus USB
Alimentation externe	NON
Accessoires	
Dimensions (L-P-H)	Unité principale: 45×45×14,8mm Câble: 150mm
Télécommande	NON

Utilisation



1. Connectez le port USB-C de ce produit à Macbook[®]
2. Connectez la sortie HDMI de ce produit à un téléviseur HD via un câble HDMI

Par la présente, Assmann Electronic GmbH certifie que le produit contient la déclaration de conformité. Si la déclaration de conformité est manquante, vous pouvez la demander par post à l'adresse du fabricant ci-dessous:

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany

