

Étagère de 48,3 cm (19") en porte-à-faux

1U, profondeur d'étagère 300 mm, non-ventilée, gris

Part No.: **715089**

Caractéristiques:

- Espace rackable 1U
- Rackable 19"
- Charge statique maximale de 25 kg
- Revêtement en poudre antistatique
- Épaisseur d'acier jusqu'à 1,2 mm
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Général

- Couleur : Gris RAL7035
- 1U

Dimensions

- 300 (L) x 483 (W) x 44.45 (H) [mm]
- 11.81 (L) x 19.02 (W) x 1.75 (H) [in]

Contenu du pack

- Étagère de 48,3 cm (19") en porte-à-faux
- Lot de 4 écrous-cages

