

# Commutateur HDMI 1080p disposant de 3 ports

Câble Intégré, Noir

Part No.: **207843**

---

## Caractéristiques:

- Peut se brancher et relier un maximum de trois sources vidéo HD à un unique écran HDMI
- Permet une permutation automatique (lorsqu'un signal HD est détecté) et une permutation manuelle (entre plusieurs sources en appuyant sur un bouton)
- Résolution 1080p, 3D, Deep Color
- Compatible avec les consoles de jeu Playstation et Xbox, les lecteurs Blu-ray, les boîtiers décodeurs, les récepteurs satellite et autres périphériques
- Compatible HDCP
- Prend en charge les formats de codage LPCM, DTS Digital, DTS-HD Master Audio et Dolby TrueHD
- Permet la vidéo 3D et le Deep Color 8 bits (24 bits total)
- Supporte la bande passante d'amplificateur vidéo jusqu'à 2,5 Gbps pour un affichage 1 080p
- Plug and play
- PnP : aucune configuration particulière, courant et télécommande requise
- Câble HDMI intégré
- Contacts plaqués or
- Contacts plaqués or pour des connexions sans corrosion
- Garantie de trois ans

## Spécifications:

### Normes et certifications

- HDMI 1.3b
- HDCP 1.0/1.1
- CE
- FCC
- RoHS2

### Général

- Distance de la source au commutateur : jusqu'à 15 m

### Connexions

- 1 HDMI mâle, 19-broche (sortie)
- 3 entrée femelle HDMI, 19-broche

### Entrée/sortie de signal

- Signal vidéo d'entrée : 400 – 600 mV
- Signal DDC d'entrée : 5 V p-p (TTL)
- Portée maximale de simple liaison : 2,5 Gbits/s et résolution 1080p
- Signal vidéo de sortie : HDMI 1.3b, HDCP 1.0/1.1

- Fréquence : 2,5 Gbits/s

#### Résolutions vidéo

- DTV/HDTV : 480i/480p/576i/576p/720p/1 080i/1 080p

#### Caractéristiques physiques

- Dimensions : 82 x 61 x 15 mm
- Longueur du câble : 58 cm
- Poids : 91 g

#### Caractéristiques environnementales

- Température de fonctionnement : 0 – 40 °C
- Température de stockage : -20 – 60 °C
- Humidité de fonctionnement : 0 – 96 %

#### Contenu du pack

- Commutateur HDMI 1080p disposant de 3 ports
- Guide d'installation rapide

