VPK EX 7J (bouchon aveugle Ex, plastique, 7J)
VP M16 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Pour obturer les perçages filetés inutilisés et garantir le degré d'étanchéité

Informations générales de commande

Type	VP M16 EX SI 7J
Référence	2066720000
Version	VPK EX 7J (bouchon aveugle Ex, plastique, 7J), Bouchons obturateurs, M 16, 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
GTIN (EAN)	4050118415438
Cdt.	100 pièce(s)

VPK EX 7J (bouchon aveugle Ex, plastique, 7J)
VP M16 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	16,3 mm	Longueur (pouces)	0,642 inch
Hauteur	16,3 mm	Hauteur (pouces)	0,642 inch
Poids net	2,3 g		

Températures

Plage de température d'utilisation, max.	70 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-60 °C
Température de fonctionnement , max.	70 °C	Température de fonctionnement , min.	-60 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC000451	eClass 6.2	27-14-91-11
eClass 9.0	27-14-44-25	eClass 9.1	27-14-44-35

Agréments

ROHS	Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Données techniques	EPLAN
Données techniques	STEP