



Module de sortie Extender HDBaseT, 8 ports

N° Art.: 38259

Description

Module de sortie à utiliser avec un des modèles de boîtier modulaire de base Matrix AV

- 8 sorties C6 HDBaseT (RJ45), 8x IR OUT, 8x IR IN
- 1x RJ45 LAN (Fast Ethernet, 100BaseT)
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 4Kx2K @ 60Hz 8 bits 4:2:0 jusqu'à 70m et 1080p60 jusqu'à 100m
- Prise en charge 5Play, Power-over-HDBaseT (PoH), contrôle à distance (IR & contrôle RS232) inclus
- Prend en charge différents formats audio numérique tel que Stereo Audio, PLPCM 7.1Ch, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus et DTS-HD Master Audio (taux de fréquence 32 jusqu'à 192kHz)
- Garantie 2 ans

Détails techniques

Spécifications

- Interface AV: HDBaseT
- Norme: HDBaseT 1.0
- Bande passante prise en charge: 10.2 Gbits/s
- Résolution maximale: 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit
- EDID Pass Through: -
- Prise en charge HDCP: 1.4

- Audio: Audio Pass-through
- Ports audio dédiés: -
- Prise en charge IR: 30 - 50kHz
- Prise en charge CEC: -
- Interface série: -
- Caractéristiques spécifiques: -

Détails du câble

- Entrées: -
- Sorties: 8 x RJ45 (femelle)
- Contrôle: 8 x RJ45 (femelle)
- Alimentation: -

Propriétés Physiques

- Dimensions LxH: 360x230x22mm (14.17x9.06x0.87in)
- Matériau du boîtier: Métal
- Poids net: 0.79kg (1.74lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 80°C (32°F - 176°F)
- Température de stockage: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Humidité relative: 20 - 90% RH (non condensée)
- Puissance: -
- Couleur: Noir

Divers

- Type d'emballage: Boîte en carton
- Dimensions de l'emballage: 395x250x45mm (15.55x9.84x1.77in)
- Poids brut: 1.03kg (2.27lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenu de l'emballage

- Carte de sorties HDBaseT, 8 ports

Informations commerciales

- No.: 38259
- EAN: 4002888382595