



Câble DisplayPort SLD - Super Longue Distance - 15m

N° Art.: 41326

Description

Disponible jusqu'à 20m!

DisplayPort est conçu pour le transfert d'images et de son.

- DisplayPort mâle / mâle (numérique, 20 pins, or)
- Support DisplayPort 1.4
- Supporte des résolutions jusqu'à: 2560 x 1600, 1600p et la 4K à 30Hz
- Supporte High Definition Video, Multi-Channel Digital Audio, DPCP et HDCP
- Longueur disponible: 7,5m - 20m
- Garantie 10 ans

Détails techniques

Caractéristiques

- DisplayPort mâle / mâle (numérique, 20 pins)
- Prise or
- Compatible DisplayPort de 1.1a à 1.2
- Supporte des résolutions jusqu'à 2560 x 1600, 2160p, 1600p
- Supporte High Definition Video, Multi-Channel Digital Audio, DPCP et HDCP
- Support des profondeurs de couleurs: 6, 8, 10, 12 et 16 bits par composante
- 8 canaux, audio 24bits non comprimé
- Bande passante: au total 10,8 Gbit/s, transmission totale de la bande passante jusqu'à 3m
 - Transmission réduite de bande passante sur de plus grandes longueurs de câbles, dépendant du signal de la carte graphique
 - Les chipsets de Notebook et de cartes mère ont en général un signal de sortie plus faible que les cartes graphiques

- Chipset de Notebook (par exemple: la série mobile Intel 4 Series Express) ne supportent pas plus que 10m
- Les cartes graphiques haut de gamme (par exemple: nVidia FX580) supportent 2560x1600 jusqu'à 20m
- Longueurs disponibles: 7,5m - 20m
- Certifié DisplayPort
- Garantie 10 ans

© LINDY 2019