

THM
THM WO 14/22 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les repères de câbles en rouleaux THM WriteOn s'utilisent pour le repérage des conducteurs et des câbles de diamètre extérieur allant jusqu'à 36 mm. La bande adhésive transparente fixe et protège l'impression sur la surface du repère.

- Protection du repère contre la saleté et l'abrasion par enroulement dans la bande adhésive transparente
- Impression simple et rapide avec les imprimantes à transfert thermique de qualité supérieure

Informations générales de commande

Type	THM WO 14/22 WS
Référence	2621530000
Version	THM, Repères de fils et de câbles, 1.9 - 5 mm, 14 x 22 mm, blanc
GTIN (EAN)	4050118625516
Cdt.	5 000 pièce(s)

THM
THM WO 14/22 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	22 mm	Largeur (pouces)	0,866 inch
Hauteur	14 mm	Hauteur (pouces)	0,551 inch
Profondeur	0,025 mm	Profondeur (pouces)	0,001 inch
Poids net	0,05 g		

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	blanc
Largeur	22 mm	Taille de plage de repérage	6 x 14 mm
Type d'impression	vierge	plage de température d'utilisation	-40...

Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur	1,9 - 5 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	5 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	1,9 mm		

Classifications

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Fiche de données

THM
THM WO 14/22 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins