

THM
THM WO 20/32 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les repères de câbles en rouleaux THM WriteOn s'utilisent pour le repérage des conducteurs et des câbles de diamètre extérieur allant jusqu'à 36 mm. La bande adhésive transparente fixe et protège l'impression sur la surface du repère.

- Protection du repère contre la saleté et l'abrasion par enroulement dans la bande adhésive transparente
- Impression simple et rapide avec les imprimantes à transfert thermique de qualité supérieure

Informations générales de commande

Type	THM WO 20/32 WS
Référence	2621500000
Version	THM, Repères de fils et de câbles, 2,8 - 7 mm, 20 x 32 mm, blanc
GTIN (EAN)	4050118625547
Cdt.	3 000 pièce(s)

THM
THM WO 20/32 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	32 mm	Largeur (pouces)	1,26 inch
Hauteur	20 mm	Hauteur (pouces)	0,787 inch
Profondeur	0,025 mm	Profondeur (pouces)	0,001 inch
Poids net	0,117 g		

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	blanc
Largeur	32 mm	Taille de plage de repérage	9 x 20 mm
Type d'impression	vierge	plage de température d'utilisation	-40...

Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur	2,8 - 7 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	7 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	2,8 mm		

Classifications

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Fiche de données

THM
THM WO 20/32 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins