

# IRIScan™ Desk 5

## Vos documents prêts en un clin d'œil !

Numérisez tout type de document ou de livre : contrats, factures, reçus, documents commerciaux, plans, journaux et magazines sans les couper ni les abîmer !

Grâce à ce scanner caméra, épargnez du temps et de l'énergie. Simplifiez-vous la vie en numérisant des livres ou des magazines, mais aussi tous types de contenus reliés, à spirales ou encore des fichiers. Tournez simplement les pages et numérisez grâce à la fonction de détection automatique de page.

Fonction automatique de redressement et de suppression des doigts de l'image : Déposez le livre sous la caméra, ouvrez-le et maintenez les bords du livre du bout des doigts. La page sera mise à plat et vos doigts seront détectés et rognés de l'image finale. Résultat, un fichier parfaitement droit et sans doigts, à chaque fois.

Le logiciel IRIScan Desk intègre également un puissant moteur d'OCR qui convertit les documents numérisés en documents PDF indexés et documents texte modifiables, au format Word ou Excel, vous épargnant la fastidieuse tâche de tout retaper !

Découvrez une nouvelle approche de la numérisation des documents et des livres !

### Principaux atouts

- **Design résolument portable** : léger et doté d'un bras flexible, ce scanner est idéal pour la maison, le bureau et même vos déplacements.
- **Alimenté par USB** et plug and play, il ne nécessite aucun adaptateur d'alimentation externe.
- **Numérisation en un clic** : le processus de numérisation ne prend que quelques secondes.
- **Déclencheur à retardateur** : numérisez automatiquement après avoir réglé l'intervalle de numérisation sur 3, 5 ou 7 secondes. Un précieux gain de temps lorsqu'il s'agit de numériser d'importants volumes de fichiers et de documents.
- **Détection automatique** des documents : placez simplement le document sur le tapis de numérisation, celui-ci sera automatiquement détecté et rogné.
- **Numérisation de livres** : numérisez des livres en un clin d'œil et exportez-les au format Epub ou .PDF avant de les lire directement sur votre lecteur électronique favori :
  - Capteur de détection automatique de page tournée
  - Technologie de mise à plat d'image de la courbure des livres
  - Fonction d'effacement des doigts de l'image
  - Détection de la première et de la quatrième de couverture
- **Qualité d'image exceptionnelle** : capturez d'infimes détails et le plus petit texte de tout document
- **Traitement avancé des images**
  - Rognage et correction de l'obliquité automatiques
  - Remplissage automatique des bords des documents abîmés

### Guide de référence rapide

Nom du produit	IRIScan™ Desk 5
Réf. SKU	459524
Code EAN	5420079900820
Code UPC-A	765010744985
Code personnalisé	847190



## Informations sur le coffret

Dimensions du coffret (H x L x P)	14x 40 x14 cm
Poids du coffret	Environ 1,37kg
Langues du coffret	Allemand, anglais, arabe, espagnol, français, italien, néerlandais, portugais et russe
Contenu du coffret	Camera Scanner • USB cable • ScanPad • Getting started guide

## Spécifications du scanner

Technologie de numérisation	Capteur CMOS 8,0 mégapixels
Résolution maximale	3264 x 2448 pixels
Format du document	A4 (297 x 210 mm / Paysage)
Vitesse de numérisation	1,5 seconde par page en mode couleur 30 pages/min
Lampes LED intégrées :	4
Résolution de sortie	300 ppp
Niveau de sortie	Couleur / Noir et blanc / Niveaux de gris
Interface / Pilotes	USB 2.0 Type-B x 1 (pour connexion PC) USB 2.0 Type-A x 1 (pour extension USB)
Alimentation électrique	Alimentation 5 V via USB
Formats de sortie formats	Document : JPG, PDF (Image), PDF (Indexé), PDF (Texte), Word, TXT, Excel Livre électronique : EPUB
Dimensions (H x L x P)	Plié : 267 (H) x 85 (L) x 75 (P) mm / (10,5 x 3,34 x 2,95 pouces) Normal : 267 (H) x 85 (L) x 221 (P) mm / (10,5 x 3,34 x 8,71 pouces)
Poids	700g
Volume de numérisation journalier recommandé	Jusqu'à 500 pages par jour

## Configuration minimale

### Suite logicielle pour Windows®

- Processeur : Intel® Core 2 Duo ou supérieur
- Carte graphique : Intel® Standard Graphics ou cartes graphiques supérieures avec 512 VRAM
- Mémoire RAM : 2 Go
- Espace disque dur : 2 Go
- USB : Port USB2.0
- Système d'exploitation Windows® : Windows® 7, 8, 10

Les logiciels et les guides d'utilisation ne sont pas inclus dans le coffret. Pour les télécharger, rendez-vous sur : [www.irislink.com/start](http://www.irislink.com/start)



Document to Knowledge™

A CANON COMPANY

**Canon**  
CANON GROUP

© Copyright 2019 IRIS s.a.  
Tous droits réservés pour tous les pays.  
IRIS, les noms de produits IRIS, les logos IRIS et les logos des produits IRIS sont des marques commerciales d'IRIS. Tous les autres produits et noms mentionnés dans le présent document sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

