

KERN CD10-3P1

Dynamomètres an acier inoxydable

KERN[®]



Système de mesure

Classe OIML:	C3
Combined Error:	0,023 %
Indicateur nominal:	2
Load cell connection:	4-Leiter
Portée [Max]:	10 t
Resolution Load cell à Verifiable:	3000 e
Y value:	10000

Conditions d'environnement

Température ambiante minimale:	-35 °C
Température d'utilisation maximale:	65 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C
Température d'utilisation minimale:	-10 °C

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	220 x 220 x 160 mm
Livraison:	48 h
Poids brut:	2,700 kg
Poids net:	2,200 kg
Type de lâÖenvoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Longueur de câble:	15 m
--------------------	------

Piktogramme

STANDARD

