

KERN CP150-3P2

Capteur Single-Point aluminium

KERN[®]



Système de mesure

Classe OIML:	C3
Combined Error:	0,023 %
Indicateur nominal:	2
Load cell connection:	4-Leiter
Portée [Max]:	150 kg
Resolution Load cell à Verifiable:	3000 e
Y value:	10000

Conditions d'environnement

Température ambiante minimale:	-35 °C
Température d'utilisation maximale:	65 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C
Température d'utilisation minimale:	-10 °C

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	160 x 110 x 110 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	612 g
Poids net:	555 g
Type de lâÖenvoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions (LxPxH):	150 x 35 x 40 mm
Dimensions plateau (LxPxH):	400 x 400 x 0 mm
Longueur de câbLe:	2 m