

# KERN CP300-0P4

Capteurs Single-Point en aluminium anodisé



## Système de mesure

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Indicateur nominal:                | 0,900    |
| Load cell connection:              | 4-Leiter |
| Portée [Max]:                      | 300 g    |
| Resolution Load cell à Verifiable: | 3000 e   |
| Y value:                           | 4667     |

## Conditions d'environnement

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Température ambiante minimale:      | -20 °C |
| Température d'utilisation maximale: | 50 °C  |
| Température d'utilisation maximale: | 40 °C  |
| Température d'utilisation minimale: | -10 °C |

## Emballage & expédition

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions emballage (LxPxH): | 120 x 5 x 35 mm               |
| Livraison:                    | 24 h                          |
| Poids brut:                   | 92 g                          |
| Poids net:                    | 200 g                         |
| Type de l'envoi:              | Service d'expédition de colis |

## Construction

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Dimensions (LxPxH):         | 110 x 33 x 10 mm |
| Dimensions plateau (LxPxH): | 200 x 200 x 0 mm |
| Longueur de câble:          | 40 cm            |