

KERN CB 150-3Q1

Biegestabwägezellen aus rostfreiem Stahl

KERN[®]



Système de mesure

Classe OIML:	C3
Combined Error:	0,017 %
Indicateur nominal:	2
Load cell connection:	4-Leiter
Portée [Max]:	150 kg
Resolution Load cell à Verifiable:	3000 e
Y value:	10000

Conditions d'environnement

Température ambiante minimale:	-30 °C
Température d'utilisation maximale:	70 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C
Température d'utilisation minimale:	-10 °C

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	250 x 155 x 60 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	544 g
Poids net:	500 g
Type de lâÖenvoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Longueur de câble:	3 m
--------------------	-----

Piktogramme

STANDARD

