

# KERN CB300-3Q1

Biegestabwägezellen aus rostfreiem Stahl

**KERN**<sup>®</sup>



## Système de mesure

Classe OIML:	C3
Combined Error:	0,017 %
Indicateur nominal:	2
Load cell connection:	4-Leiter
Portée [Max]:	300 kg
Resolution Load cell à Verifiable:	3000 e
Y value:	10000

## Conditions d'environnement

Température ambiante minimale:	-30 °C
Température d'utilisation maximale:	70 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C
Température d'utilisation minimale:	-10 °C

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	250 x 155 x 60 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	554 g
Poids net:	500 g
Type de lâÖenvoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Longueur de câble:	3 m
--------------------	-----

## Piktogramme

STANDARD

