

# KERN CR 10000-1Q1

Dynamomètres an acier inoxydable

**KERN**<sup>®</sup>



## Système de mesure

Classe OIML:	C1
Combined Error:	0,050 %
Indicateur nominal:	2
Load cell connection:	4-Leiter
Portée [Max]:	10 t
Resolution Load cell à Verifiable:	1000e
Y value:	10000

## Conditions d'environnement

Température ambiante minimale:	-50 °C
Température d'utilisation maximale:	70 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C
Température d'utilisation minimale:	-10 °C

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	250 x 155 x 60 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	1,212 kg
Poids net:	1,100 kg
Type de lâÖenvoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Longueur de câble:	10 m
--------------------	------

## Piktogramme

STANDARD

