

KERN HCD60K-2

Dynamomètre haute résolution pour les charges jusqu'à 300 kg



Conditions d'environnement

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Humidité de l'air maximale: | 80 % |
| Température ambiante minimale: | 5 °C |
| Température d'utilisation maximale: | 40 °C |

Alimentation en énergie

| | |
|-------------------|------------|
| Batterie: | 4x1.5 V AA |
| Durée de service: | 100 h |

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-249

| | |
|-------------------|----------|
| Certificat DAkkS: | 963-129H |
|-------------------|----------|

Catégorie

| | |
|----------------|----------------|
| Catégorie: | Balances |
| Product Group: | Crochet peseur |

Emballage & expédition

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions emballage (LxPxH): | 285 x 225 x 140 mm |
| Livraison: | 24 h |
| Poids net: | 950 g |
| Type de l'envoi: | Service d'expédition de colis |

Construction

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Dimensions afficheur (LxPxH): | 150 x 79 x 97,7 mm |
| Dimensions boîtier (LxPxH): | 150 x 79 x 97 mm |
| Dimensions totales (LxPxH): | 150 x 276 x 79 mm |
| Matériel carter: | Plastique |

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Système de mesure

| | |
|---|-----------------------------|
| Durée de préchauffage: | 10 min |
| Lecture [d]: | 20 g |
| Linéarité: | 40 g |
| Poids de réglage recommandé: | 50 kg (M1) |
| Portée [Max]: | 60 kg |
| Possibilités de réglage: | Ajustage avec poids externe |
| Précision (du [Max]): | 0,200 % |
| Reproductibilité: | 20 g |
| Résolution: | 3000 |
| Système de pesage: | Jauge de contrainte |
| Temps de stabilisation env. en conditions de labo.: | 2 s |
| Unités de mesure: | kg lb N |

Affichage

| | |
|------------------------------|----------|
| Hauteur de chiffres d'écran: | 2,800 cm |
|------------------------------|----------|

Fonctions

| | |
|---------------------|-----|
| Fonction Data Hold: | oui |
|---------------------|-----|