

KERN TGC 1K-3S05

Balance de poche plate avec grande plateau en inox et coupelle de tarage pratique

KERN®



Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min
Lecture [d]:	1 g
Linéarité:	6 g
Plage de tare:	1 kg
Poids de réglage recommandé:	750 g (M3)
Portée [Max]:	1 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	3 g
Résolution:	1000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation env. en conditions de labo.:	2 s
Unités de mesure:	ct dwt g gn oz ozt

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,200 cm
------------------------------	----------

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	90 %
Humidité de l'air minimale:	80 %
Température ambiante minimale:	0 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en énergie

Batterie:	2xCR2032
Durée de service:	33 h

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificat DAkkS: 963-127

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance de poche

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	100 x 130 x 16,5 mm
Livraison:	24 h
n/a:	3091
Poids brut:	318 g
Poids net:	750 g
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	100 x 130 x 18 mm
Matériel carter:	Plastique
Matériel de plateau:	inox
Surface de pesée (d):	81

Piktogramme

STANDARD



OPTION

