

KERN MGD200K-1LS05



Älégance et stabilité du plateau en verre plat, pour un accès facile et une sécurité maximale



Construction

Dimensions plateau (LxPxH):	380 x 330 x 27 mm
Dimensions totales (LxPxH):	380 x 330 x 27 mm
Surface de pesée (LxP):	380 x 330 mm

Piktogramme

STANDARD



Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min
Lecture [d]:	100 g
Linéarité:	1,350 kg
Portée [Max]:	250 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage impossible
Précision (du [Max]):	0,500 %
Reproductibilité:	1,350 kg
Résolution:	2500
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation env. en conditions de labo.:	2 s
Unités de mesure:	kg lb

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	5 cm
------------------------------	------

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Humidité de l'air minimale:	5 %
Température ambiante minimale:	-10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en énergie

Durée de service:	100 h
-------------------	-------

Catégorie

Product Group:	Pèse-personne
----------------	---------------

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	410 x 352 x 215 mm
Livraison:	24 h
Poids net:	10 kg
Type de lâÖenvoi:	Service d'expédition de colis