

KERN HDB 10K-2XL

Pratique, économique et toujours à portée de main à désormais également en version XL lourde



Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	90 %
Température ambiante minimale:	5 °C
Température d'utilisation maximale:	35 °C

Alimentation en énergie

Batterie:	2x1.5 V AAA
Durée de service:	180 h

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificat DAkkS:	963-128H
-------------------	----------

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Dynamomètre

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	70 x 150 x 225 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	440 g
Poids net:	190 g
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	107 x 25 x 101 mm
Dimensions totales (LxPxH):	202 x 25 x 101 mm
Matériel carter:	Plastique

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min
Lecture [d]:	10 g
Linéarité:	30 g
Poids de réglage recommandé:	10 kg (M1)
Portée [Max]:	15 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Précision (du [Max]):	0,500 %
Reproductibilité:	10 g
Résolution:	1500
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation env. en conditions de labo.:	2 s
Unités de mesure:	kg lb N

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,200 cm
------------------------------	----------

Fonctions

Fonction Data Hold:	oui
---------------------	-----