

# KERN MPK200K-1P

Pèse-personne avec pied pour une utilisation pratique et ergonomique



## Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min
Lecture [d]:	100 g
Linéarité:	1 kg
Poids de réglage recommandé:	250 kg (M1)
Portée [Max]:	250 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	100 g
Résolution:	2500
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation env. en conditions de labo.:	2 s
Unités de mesure:	kg lb

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	2,800 cm
------------------------------	----------

## Fonctions

Fonction Data Hold:	oui
---------------------	-----

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Humidité de l'air minimale:	5 %
Température ambiante minimale:	10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

## Alimentation en énergie

Batterie:	4x1.5 V AA
Durée de service:	20 h

## Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificat DAkkS:	963-129
-------------------	---------

## Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Pèse-personne

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	445 x 1003 x 145 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	6,400 kg
Poids net:	3,800 kg
Type de lâOenvoi:	Service d'expédition de colis

# KERN MPK200K-1P



Pèse-personne avec pied pour une utilisation pratique et ergonomique

## Construction

Dimensions afficheur (LxPxH): 190 x 73 x 27,5 mm

Dimensions boîtier (LxPxH): 350 x 370 x 960 mm

Dimensions plateau (LxPxH): 350 x 350 x 45 mm

Dimensions totales (LxPxH): 350 x 420 x 955 mm

Hauteur de la colonne: 90 cm

Matériel de plateau: Plastique

Surface de pesée (LxP): 350 x 350 mm

## Piktogramme

### STANDARD

