

KERN CT5000-3P1

Capteurs en acier inoxydable

KERN[®]



Système de mesure

Classe OIML:	C3
Combined Error:	0,023 %
Indicateur nominal:	3
Load cell connection:	4-Leiter
Portée [Max]:	5 t
Resolution Load cell à Verifiable:	3000 e
Y value:	10000

Conditions d'environnement

Température ambiante minimale:	-35 °C
Température d'utilisation maximale:	65 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C
Température d'utilisation minimale:	-10 °C

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	300 x 115 x 50 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	1,826 kg
Poids net:	1,741 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions (LxPxH):	171,5 x 40 x 38,1 mm
Longueur de câble:	6 m

Piktogramme

STANDARD

