

KERN CT750-3Q1

Scherstab-Messzellen aus rostfreiem Stahl mit IP69-Schutz



Système de mesure

| | |
|------------------------------------|----------|
| Classe OIML: | C3 |
| Combined Error: | 0,017 % |
| Indicateur nominal: | 2 |
| Load cell connection: | 6-Leiter |
| Portée [Max]: | 750 kg |
| Resolution Load cell à Verifiable: | 3000 e |
| Y value: | 10000 |

Conditions d'environnement

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Température ambiante minimale: | -30 °C |
| Température d'utilisation maximale: | 70 °C |
| Température d'utilisation maximale: | 40 °C |
| Température d'utilisation minimale: | -10 °C |

Emballage & expédition

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions emballage (LxPxH): | 250 x 155 x 60 mm |
| Livraison: | 24 h |
| Poids brut: | 1,104 kg |
| Poids net: | 1 kg |
| Type de lâÖenvoi: | Service d'expédition de colis |

Construction

| | |
|---------------------|----------------------|
| Dimensions (LxPxH): | 130 x 31,5 x 31,5 mm |
| Longueur de câble: | 5 m |

Piktogramme

STANDARD

