

# KERN CT1500-3P1

Capteurs en acier inoxydable



## Système de mesure

Classe OIML:	C3
Combined Error:	0,023 %
Indicateur nominal:	3
Load cell connection:	4-Leiter
Portée [Max]:	1,500 t
Resolution Load cell à Verifiable:	3000 e
Y value:	10000

## Conditions d'environnement

Température ambiante minimale:	-35 °C
Température d'utilisation maximale:	65 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C
Température d'utilisation minimale:	-10 °C

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	225 x 115 x 45 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	1,100 kg
Poids net:	1,020 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions (LxPxH):	130 x 34 x 31,8 mm
Longueur de câble:	6 m

## Piktogramme

STANDARD

