

KERN EMB 600-2

Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen



Alimentation en énergie

Accu: Rchg. battery optional

Durée de fonction: 50 h

Durée de service: 12 h

n/a: Bloc d'alimentation externe

Alimentation en énergie

Temps de charge: 10 h

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificat DAkkS: 963-127

Catégorie

Catégorie: Balances

Product Group: Balance scolaire

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH): 210 x 265 x 90 mm

Livraison: 24 h

Poids brut: 655 g

Poids net: 500 g

Type de l'envoi: Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions boîtier (LxPxH): 170 x 240 x 39 mm

Matériel carter: Plastique

Matériel de plateau: Plastique

Surface de pesée (d): 105

Système de mesure

Durée de préchauffage: 2 h

Lecture [d]: 10 mg

Linéarité: 30 mg

Poids de réglage recommandé: 500 g (F2)

Portée [Max]: 600 g

Possibilités de réglage: Ajustage avec poids externe

Reproductibilité: 10 mg

Résolution: 60000

Système de pesage: Jauge de contrainte

Temps de stabilisation: 2,500 s

Unités de mesure: dwt g oz ozt

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran: 1,500 cm

Fonctions

Pesage sous la balance: Crochet

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale: 80 %

Température ambiante minimale: 5 °C

Température d'utilisation maximale: 35 °C