

Fiche technique du produit

Caractéristiques

R9EXHS08

Resi9 XE - répartiteur système embrochable - 8 modules - sans connecteur

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Resi9
Fonction produit	Répartiteur
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Description des lignes	1L + N
Nombre total de modules de 18 mm	8

Complémentaires

Nombre de voies	8 voies N + 1 L
Configuration des pôles pour 1 voie	1x 1P + N
Pas de raccordement	9 mm
Type de connecteur	Kit enfichable
Distance entre appareils	18 mm
Isolement	Isolé
[Ie] courant assigné d'emploi	63 A (40 °C)
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA Ph/N
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V CA
Mode d'installation	Horizontale
Emplacement de montage	Supérieur sur kit enfichable
Pas de 9 mm	16
Hauteur	38 mm
Largeur	143 mm
Profondeur	12 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Mode de raccordement	Sans borne
Compatibilité de gamme	Resi9 XE DM Resi9 XE ID Resi9 XE DA Resi9 XE PM Resi9 XE CT Resi9 XE TL

Environnement

Normes	EN/CEI 60898
Certifications du produit	CE

Durabilité de l'offre

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1735 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
--------------------------------	---

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------