

# KERN CXB3K1NM

Le modèle d'entrée de gamme dans le comptage professionnel, aussi avec approbation d'homologation [M], résolution de comptage 30.000 points



Résolution de comptage: 30000

## Fonctions

Fonction de comptage: oui

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale: 85 %

Humidité de l'air minimale: 15 %

Température ambiante minimale: -10 °C

Température d'utilisation maximale: 40 °C

## Alimentation en énergie

Bloc d'alimentation/adaptateur compris: EURO

Durée de fonction: 200 h

Durée de fonction: 60 h

Temps de charge: 8 h

Tension d'entrée: 220 V - 240 V AC 50 Hz

## Prestation

Ajustage sur le lieu d'installation: 961-247

Certificat DAkkS: 963-127

Homologation: 965-227

## Catégorie

Catégorie: Balances

Product Group: Balance de comptage

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH): 380 x 390 x 170 mm

Livraison: 24 h

n/a: 2800

Poids brut: 4,400 kg

Poids net: 4 kg

Type de l'envoi: Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions boîtier (LxPxH): 295 x 330 x 110 mm

Indicateur de niveau: oui

Matériel carter: Plastique

Matériel de plateau: inox

Pieds à vis rotatif: oui

Surface de pesée (LxP): 300 x 225 mm

## Système de mesure

Durée de préchauffage: 10 min

Lecture [d]: 1 g

Linéarité: 2 g

Plage de tare: 3 kg

Poids de réglage recommandé: 2 kg (M1); 1 kg (M1)

Portée [Max]: 3 kg

Possibilités de réglage: Ajustage avec poids externe

Reproductibilité: 1 g

Résolution: 3000

Système de pesage: Jauge de contrainte

Temps de stabilisation env. en conditions de labo.: 2 s

Unités de mesure: g kg

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran: 1,800 cm

## Données de vérification

Autorisation d'homologation selo 2014/31/EU: oui

Charge minimale [Min]: 20 g

Classe d'homologation: III

Åchelon d'homologation [e]: 1 g

Homologation en usine possible: oui

Periodic Verification for Italy: 969-112

## Comptage

Poids de référence: oui

Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire): 100 mg

Poids minimale par pièce au comptage (Normal): 1 g

# KERN CXB3K1NM



Le modèle d'entrée de gamme dans le comptage professionnel, aussi avec approbation d'homologation [M], résolution de comptage 30.000 points

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

