

KERN EOB 300K100XL



Balance pour colis complète avec plateau de pesée robuste en acier inoxydable - également avec plate-forme XL et grandes étendues de pesée



Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min
Lecture [d]:	100 g
Linéarité:	200 g
Plage de tare:	300 kg
Poids de réglage recommandé:	200 kg (M2)
Portée [Max]:	300 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	100 g
Résolution:	3000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation env. en conditions de labo.:	3 s
Unités de mesure:	kg lb

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	2,500 cm
------------------------------	----------

Fonctions

Fonction Data Hold:	oui
Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux):	oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	5 °C
Température d'utilisation maximale:	35 °C

Alimentation en énergie

Batterie:	4x1.5 V AA
Bloc d'alimentation:	Bloc d'alimentation externe
Bloc d'alimentation/adaptateur compris:	CH EURO UK US
Durée de service:	60 h
Tension d'entrée:	220 V - 240 V AC 50 Hz

Prestation

Ajustage sur le lieu d'installation:	961-249
Certificat DAkkS:	963-129

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance plate-forme

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	1015 x 565 x 85 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	18,100 kg
Poids net:	17,100 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions afficheur (LxPxH):	235 x 114 x 51 mm
Dimensions plateau (LxPxH):	950 x 500 x 58 mm
Longueur de câble afficheur:	2,700 m
Matériel carter:	plastique
Matériel de plateau:	inox
Pieds à vis rotatif:	oui
Surface de pesée (LxP):	950 x 500 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION

