

KERN HFD10T-3

Crochet peseur robuste haute résolution jusqu'à 12 tonnes



Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min 10 min 10 min
Lecture [d]:	1 kg 2 kg 5 kg
Linéarité:	2 kg 4 kg 10 kg
Plage de tare:	11,995 t
Portée [Max]:	3 t 6 t 12 t
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Précision (du [Max]):	0,200 %
Reproductibilité:	1 kg 2 kg 5 kg
Résolution:	3 3.000 2.400
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation env. en conditions de labo.:	2 s
Unités de mesure:	kg

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	3 cm
------------------------------	------

Fonctions

Fonction Stand-by:	oui
--------------------	-----

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	95 %
Humidité de l'air minimale:	10 %
Température ambiante minimale:	-10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en énergie

Batterie:	1x12V Type 23A
Bloc d'alimentation:	Bloc d'alimentation externe
Bloc d'alimentation/adaptateur compris:	CH EURO UK
Durée de fonction:	70 h
Durée de fonction:	30 h
Temps de charge:	12 h
Tension d'entrée:	110 V - 240 V AC

Prestation

Ajustage sur le lieu d'installation:	961-252
Certificat DAkkS:	963-133H

Catégorie

Product Group:	Crochet peseur
----------------	----------------

KERN HFD10T-3



Crochet peseur robuste haute résolution jusqu'à 12 tonnes

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	725 x 280 x 270 mm
Livraison:	24 h
n/a:	3481
Poids brut:	22,700 kg
Poids net:	21,200 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions (LxPxH):	194 x 471 x 129 mm
Dimensions afficheur (LxPxH):	160 x 120 x 160 mm
Matériel carter:	Fonte d'aluminium

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

