

KERN UFA3T-3L



Barres peseuses (IP67) utilisables de manière très polyvalente pour de grandes charges jusqu'à 6 t



Système de mesure

| | |
|---|-----------------------------|
| Durée de préchauffage: | 10 min |
| Lecture [d]: | 1 kg |
| Linéarité: | 2 kg |
| Load cell connection: | 6-wire |
| Plage de tare: | -3 t |
| Poids de réglage recommandé: | 3000 kg (M2) |
| Portée [Max]: | 3 t |
| Possibilités de réglage: | Ajustage avec poids externe |
| Reproductibilité: | 1 kg |
| Résolution: | 3000 |
| Système de pesage: | Jauge de contrainte |
| Temps de stabilisation env. en conditions de labo.: | 2 s |
| Unités de mesure: | kg lb |

Affichage

| | |
|------------------------------|----------|
| Hauteur de chiffres d'écran: | 5,200 cm |
|------------------------------|----------|

Fonctions

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Fonction de comptage: | oui |
| Fonction de mémoire de totalisation: | oui |

| | |
|---|-----|
| Pesage avec plage de tolérance: | oui |
| Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux): | oui |

Conditions d'environnement

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Humidité de l'air maximale: | 80 % |
| Humidité de l'air minimale: | 0 % |
| Température ambiante minimale: | -10 °C |
| Température d'utilisation maximale: | 40 °C |

Alimentation en énergie

| | |
|---|----------------------------------|
| Accu: | Rchg. battery optional (factory) |
| Bloc d'alimentation: | Bloc d'alimentation externe |
| Bloc d'alimentation/adaptateur compris: | CH EURO UK US |
| Durée de fonction: | 35 h |
| Durée de fonction: | 8 h |
| Temps de charge: | 10 h |
| Tension d'entrée: | 110 V - 230 V AC |

Prestation

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Ajustage sur le lieu d'installation: | 961-252 |
| Certificat DAkkS: | 963-132 |

Catégorie

| | |
|----------------|------------------|
| Catégorie: | Balances |
| Product Group: | Fléau de bascule |

Emballage & expédition

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Dimensions emballage (LxPxH): | 2100 x 430 x 330 mm |
| Livraison: | 48 h |
| Poids brut: | 81,600 kg |
| Poids net: | 58,400 kg |
| Type de l'envoi: | Transporteur |

Construction

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Dimensions afficheur (LxPxH): | 250 x 160 x 65 mm |
| Dimensions plateau (LxPxH): | 2000 x 160 x 100 mm |
| Longueur de câble: | 5 m |
| Longueur de câble afficheur: | 5 m |
| Matériel de plateau: | Acier lacqué |
| Pieds à vis rotatif: | oui |
| Support mural: | oui |
| Surface de pesée (LxP): | 2000 x 120 mm |

KERN UFA3T-3L



Barres peseuses (IP67) utilisables de manière tres polyvalente pour de grandes charges jusqu'À 6 t

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

