

KERN UID1500K-1M



Pèse-palette Ã deux plages Ã haute r solution avec approbation d' talonnage[M] et un grand nombre d'interfaces de donn es



Syst me de mesure

Dur�e de pr�chauffage:	10 min
Lecture [d]:	500 g
Lin�arit�:	1,500 kg
Load cell connection:	4-wire
Nombre de plages de pes�e:	1
Plage de tare:	-1,500 t
Port�e [Max]:	1,500 t
Possibilit�s de r�glage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilit�:	500 g
R�solution:	3000
Syst�me de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation env. en conditions de labo.:	4 s
Unit�s de mesure:	g HJ kg lb oz PCS tJ

Affichage

Hauteur de chiffres d'�cran:	2,500 cm
Hauteur de chiffres d'�cran:	2,500 cm

Donn es de v rification

Autorisation d'homologation selo 2014/31/EU:	oui
Charge minimale [Min]:	10 kg
Classe d'homologation:	III
�chelon d'homologation [e]:	500 g
Homologation en usine possible:	oui
Periodic Verification for Italy:	969-112

Fonctions

Affichage de l'heure:	oui
D�termination du pourcentage:	oui
Fonction Data Hold:	oui
Fonction de comptage:	oui
Pesage avec plage de tol�rance:	oui
Pes�e sans secousse (Programme de pes�e animaux):	oui

Conditions d'environnement

Humidit� de l'air maximale:	95 %
Humidit� de l'air minimale:	10 %
Temp�rature ambiante minimale:	-10 �C
Temp�rature d'utilisation maximale:	40 �C

Alimentation en  nergie

Accu:	Rchg. battery optional - intern
Bloc d'alimentation:	Bloc d'alimentation externe
Bloc d'alimentation/adaptateur compris:	EURO UK US
Dur�e de fonction:	43 h
Dur�e de fonction:	26 h
Dur�e de service:	100 h
Temps de charge:	3 h
Tension d'entr�e:	100V-240V AC 50/60Hz 0,400 Amax

Prestation

Ajustage sur le lieu d'installation:	961-250
Certificat DAkkS:	963-130
Homologation:	965-230

Cat gorie

Cat�gorie:	Balances
Product Group:	P�se-palettes

Emballage & exp dition

Dimensions emballage (LxPxH):	1240 x 890 x 250 mm
Livraison:	48 h
Poids brut:	65 kg
Poids net:	44 kg
Type de l'envoi:	Transporteur

KERN UID1500K-1M




Pèse-palette Ã deux plages Ã haute r solution avec approbation d' talonnage[M] et un grand nombre d'interfaces de donn es

Construction

Dimensions afficheur (LxPxH):	268 x 115 x 80 mm
Dimensions plateau (LxPxH):	1190 x 840 x 110 mm
Indicateur de niveau:	oui
Longueur de c�ble afficheur:	5 m
Pieds � vis rotatif:	oui
Support mural:	oui
Surface de pes�e (LxP):	1195 x 840 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

