

KERN HFD6T-3IP

Crochet peseur robuste haute résolution jusqu'à 12 tonnes



Système de mesure

| | |
|---|-----------------------------|
| Durée de préchauffage: | 10 min 10 min 10 min |
| Lecture [d]: | 500 g 1000 g 2000 g |
| Linéarité: | 1 kg 2 kg 4 kg |
| Plage de tare: | 5,998 t |
| Portée [Max]: | 1,500 t 3 t 6 t |
| Possibilités de réglage: | Ajustage avec poids externe |
| Précision (du [Max]): | 0,200 % |
| Reproductibilité: | 500 g 1000 g 2000 g |
| Résolution: | 3 3.000 3.000 |
| Système de pesage: | Jauge de contrainte |
| Temps de stabilisation env. en conditions de labo.: | 2 s |
| Unités de mesure: | kg |

Affichage

| | |
|------------------------------|------|
| Hauteur de chiffres d'écran: | 3 cm |
|------------------------------|------|

Fonctions

| | |
|--------------------|-----|
| Fonction Stand-by: | oui |
|--------------------|-----|

Conditions d'environnement

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Humidité de l'air maximale: | 95 % |
| Humidité de l'air minimale: | 10 % |
| Température ambiante minimale: | -10 °C |
| Température d'utilisation maximale: | 40 °C |

Alimentation en énergie

| | |
|---|-----------------------------|
| Batterie: | 1x12V Type 23A |
| Bloc d'alimentation: | Bloc d'alimentation externe |
| Bloc d'alimentation/adaptateur compris: | CH EURO UK |
| Durée de fonction: | 70 h |
| Durée de fonction: | 30 h |
| Temps de charge: | 12 h |
| Tension d'entrée: | 110 V - 240 V AC |

Prestation

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Ajustage sur le lieu d'installation: | 961-252 |
| Certificat DAkkS: | 963-132H |

Catégorie

| | |
|----------------|----------------|
| Product Group: | Crochet peseur |
|----------------|----------------|

KERN HFD6T-3IP

Crochet peseur robuste haute résolution jusqu'à 12 tonnes



Emballage & expédition

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions emballage (LxPxH): | 720 x 275 x 265 mm |
| Livraison: | 24 h |
| n/a: | 3481 |
| Poids brut: | 17 kg |
| Poids net: | 15 kg |
| Type de l'envoi: | Service d'expédition de colis |

Construction

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Dimensions afficheur (LxPxH): | 190 x 130 x 160 mm |
| Matériel carter: | Fonte d'aluminium |

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

