

KERN CR 60-3P1

Dynamomètres en acier inoxydable

KERN[®]



Système de mesure

Classe OIML:	C3
Combined Error:	0,023 %
Indicateur nominal:	1
Load cell connection:	4-wire
Portée [Max]:	60 kg
Resolution Load cell à Verifiable:	3000 e
Y value:	10000

Conditions d'environnement

Température ambiante minimale:	-50 °C
Température d'utilisation maximale:	70 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C
Température d'utilisation minimale:	-10 °C

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	220 x 180 x 60 mm
Livraison:	96 h
Poids brut:	598 g
Poids net:	383 g
Type de lâÖenvoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Longueur de câble:	3 m
--------------------	-----

Piktogramme

STANDARD

